


Görüntü işleme


P3 Kamera

PPROCAMCSW-P



- Entegre halka ışığı bulunan kompakt kamera
- Gövde malzemesi alüminyum
- Plastik muayene penceresi
- Koruma sınıfı IP68
- Mercek ayrı olarak sipariş edilir
- Ayrı kontrolör gereklidir, PPROCTL tipi
- 1/3" CMOS, 752x480 piksel
- RGB- / HSI renk boşluğu

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Görüntü işleme sistemi PresencePLUS PRO, ayrı bir kontrolörde bir araya getirilmiş işleme ünitesi ve kompakt kameradan oluşur. Mercek, harici/dahili aydınlatma ve bağlantı kablosu ayrı olarak sipariş edilir. Ücretsiz yazılım ve donanım yazılımı, şu adresten indirilebilir:

www.bannerengineering.com

Tip	PPROCAMCSW-P
Tanıt. no.	3077035
Kamera verileri	
Resolution	752 x 480 piksel
Işık tipi	beyaz
Color temperature	5000...+8300K
DC nominal çalışma akımı I_a	
	≤ 550 mA
Mekanik veriler	
Boyutlar	Ø 104 x 143.3mm
Gövde malzemesi	Alüminyum
Window material	Acrylic, clear
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE