


Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDBO100M



- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: mavi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6 m

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.

Tip	LEDBO100M
Tanit. no.	3077465
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
İşık tipi	mavi
Dalga boyu	465...485 nm
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
Renk 1 özellikleri	Mavi
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 500 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	500 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 x 1, 0.6 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP40
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli