


EA5R1050PIXMODQ

ölçüm ışığı ekranı – alıcı





Teknik Veriler

Tip	EA5R1050PIXMODQ
Tanıt. no.	3077533
Optik veriler	
İşlev	ışık perdesi
Çalışma modu	Alıcı
Optik çözünürlük	5 mm
Mesafe	400...4000 mm
Tarama alanı	1050 mm
Huzme sayısı	210
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 375 mA
Yük akımı yok	≤ 400 mA
İletişim protokolü	Modbus RTU RS485
Çıkış işlevi	2 NA kontak, PNP/Analog çıkış
Type of analog output	4...20 mA
Akım çıkışı	4...20 mA
Yük direnci	≤ 1350 Ω
Hazırlık gecikmesi	≤ 2 s
Tipik yanıt süresi	< 15.7 msn
Körleme fonksiyonu	evet
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, EZ-Array
Boyutlar	45.2 x 36 x 1128 mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Anotlanmış
Lens	plastik, akrilik
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

Özellikler

- Erkek M12 x 1, 8 telli
- Tarama alanı 1050 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Çözünürlük 5 mm
- Maks. mesafe 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 braket teslimata dahildir
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- 2x PNP kontak çıkış
- 2 x analog çıkış 4...20 mA
- RS485 üzerinden Modbus RTU, dışı
- M12 x 1, 5 pimli
- Aşağıdaki baud hızlarını destekler: 9600, 19.200, 38.400, 57.600 ve 115.200 Bd

Kablo bağlantı şeması



Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKS8T-2/TEL	6625446	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 telli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	WKS8T-2/TEL	6625449	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 8 telli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	RSS4.5T-2/TEL	6626367	
	RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL	6626388	