


Görüntü sistemi

Spot lamba

LEDWSW



- Koruma sınıfı: IP67
- Renk: beyaz
- Güç kaynağı: 10...30 VDC
- Kablo, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Sabitlenme noktası aydınlatıcısı

Tip	LEDWSW
Tanit. no.	3079207
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	spot lamba
İşık tipi	beyaz
Color temperature	5000...+8300K
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Renk 1 özellikleri	Beyaz
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 360 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	360 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişsiz silindirik
Boyutlar	Ø 29.5 x 95.6mm
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Glass, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE