



LED gösterge sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K80LGRAL1YPQ



- LED, çok yönlü görünür
- Sürekli sinyal: 95 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Koruma sınıfı IP50
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması



Tip kodu	K80LGRAL1YPQ
İdent no.	3079484
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	K80L
Boyutlar	136.6 x 80.9 x 66.7mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
	sarı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Sürekli ton
Volume	95 dB

LED gösterge
sesli sinyali bulunan uyarı ışığı
K80LGRAL1YPQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	