



alışma ışığı WLC90WL8Q



- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Opening angle: 8°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- Renk: Beyaz
- Interne Temperaturregelung
- M12 × 1 male connector, 4-pin, side outlet

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Akı 700 lümen dir. Cihaz, güç (10..30 VDC) uygulanır uygulanmaz alışır duruma geçer.

İşık akısı

alışma ışıkları, 8°, 15° ve 30° Maks. mesafe açısıyla mevcuttur.

Tip kodu	WLC90WL8Q
İdent no.	3086521
Purpose	LED alışma ışığı
İşlev	alan lambası
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLC90
Boyutlar	91 x 110 x 28.2mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	8 °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP68 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL
alışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alışma akımı	≤ 850 mA
Input power	10.2 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
İşık tipi	beyaz
Color temperature	6000...+7100K
Luminous flux lumen	700 lm
Aperture angle degree	8 °
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
WLC90WL8Q**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	Ölekli izim
SMBAMS70AS	3012127	Montaj braketı, sađa aılı, paslanmaz elik, WLC90 alıřma ışıkları iin, vida kiti dahildir	
LMBWLC90PT	3086466	Montaj braketı, sađa aılı, paslanmaz elik, iki para, iki ynlü dnme, WLC90 alıřma ışıkları iin, vida kiti dahildir	