



LED alan ışığı Metal gövdede WLC90WL30R



Tip	WLC90WL30R
Tanıt. no.	3086532
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	alan lambası
Işık tipi	beyaz
Color temperature	6000...+7100K
Luminous flux lumen	700 lm
Aperture angle degree	30 °
Huzme açısı	30°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	İki kademeli
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 700 lm
Özel özellikler	Kimyasallara dayanıklı Wash down Kimyasallara dayanıklı
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 850 mA
Input power	10.2 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLC90
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP67 IP68 IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Opening angle: 30°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- Renk: Beyaz
- Dahili sıcaklık regülasyonu
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Akı 700 lümen'dir. Cihaz, güç (10...30 VDC) uygulanır uygulanmaz çalışır duruma geçer.

Işık akısı

Çalışma ışıkları, 8°, 15° ve 30° Maks. mesafe açısıyla mevcuttur.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBAMS70AS	3012127	Montaj braket, sağa açılı, paslanmaz çelik, WLC90 çalışma ışıkları için, vida kiti dahildir	
LMBWLC90PT	3086466	Montaj braket, sağa açılı, paslanmaz çelik, iki parça, iki yönlü dönme, WLC90 çalışma ışıkları için, vida kiti dahildir	