



LED sinyal ışığı kule ışığı CL50GYRALS4PQP



- Çağrı cihazlı LED kule ışığı
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı diş M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Çağrı cihazı: Contalı, kesintili maks. 94 dB

Kablo Bağlantı Şeması



Genel açıklama

Çok renkli çok işlevli akustik sinyal cihazı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.

3 renge kadar görünüm.

Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez

Montaj gerektirmez

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

Tip	CL50GYRALS4PQP
Tanıt. no.	3086600
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil sarı kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 72 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 30 lm
Renk 3 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 38 lm
Acoustic signal	Kesintili, 94dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	100 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	35 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, CL50
Boyutlar	Ø 50 x 168.2mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli