



LED gösterge uyarı ışığı K30LMRXXP




- LED, çok yönlü görünür
- ATEX kategori II 2 G, Ex bölgesi 1
- ATEX kategori II 1 D, Ex bölgesi 20
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M22,5 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Kablo, 2 m
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- İlgili ekipmanla birlikte daima yalnızca bir rengin kontrol edilmesi öngörülür.

Kablo Bağlantı Şeması



Tip kodu	K30LMRXXP
İdent no.	3087331
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, IECEx
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	kırmızı
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
K30LMRXXP****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
IMX12-DO01-1U-1U-0/ 24VDC	7580101	Solenoid sürücü; 1 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	
IMX12-DO01-2U-2U-0/ 24VDC	7580105	Solenoid sürücü; 2 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	