


LED gösterge


Çok renkli/çok işlevli görünüm

TL30FBBBBBQ



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- Erkek M12 x 1
- Colors: 5 x blue (COL 1-5)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Düz çok renkli/çok işlevli görünüm

Dayanıklılık ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler

5 renge kadar görünüm

Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok

Montaj yok

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu	TL30FBBBBBQ
İdent no.	3090704
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	TL30F
Boyutlar	204.3 x 30 x 19.1mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 18 mA
Çalışma voltajı U_s	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_e	≤ 27 VAC
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	mavi mavi mavi mavi mavi mavi
Dimmable	hayır

LED gösterge
Çok renkli/çok işlevli görünüm
TL30FBBBBBQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBPVA1	3056884	PVA ve PVD montaj braket, paslanmaz çelik; iki braket ve vidadan oluşan set	
SMBPVA2	3054451	PVA ve PVD montaj braket, 28 mm boru sistemlerine montaj için teslimata dahil 4 braket (sensör başına 2 tane)	