



LED gösterge kule ışığı TL50BLGYR6PQPMA-91210



- Siyah plastik gövde
- Koruma sınıfı IP67
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3)
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC veya 24...24 VAC
- Entegre mikro kontrol birimi
- Tel 2 ve 4 ile üç rengin etkinleştirilmesi
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL50 uyarı ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her bir sinyal ışığı farklı renkteki maksimum dört LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazıyla hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Üç farklı aydınlatma fonksiyonu (sabit, dönen, yanıp sönen) arasından tercih yapabilirsiniz. Tip kodunda aydınlatma fonksiyonu renkten sonra gösterilir (sayı yoksa: sabit; 1: dönen; 2: yanıp sönen). Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı. Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.

Kule ışığının tip atamasında alttan üste doğru ışık sıralamasını belirten mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyaz (W) olmak üzere 5 renk mevcuttur. Örnek: TL50GYRQ, alttan üste doğru yeşil, sarı ve kırmızı renklerini temsil eder.

	PIN 4 (BK)	PIN 2 (WH)
COL 1	•	
COL2		•
COL3/Alarm	•	•

Tip kodu TL50BLGYR6PQPMA-91210
İdent no. 3091210

Purpose LED gösterge ışığı
İşlev kule ışığı
Cascadable hayır
Tasarım Dışsız silindirik
Konektör ataması TL50BL
Gövde malzemesi Plastik, ABS, Siyah
Window material Polikarbonat, clear
Kablo uzunluğu 0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi PUR
IP Derecesi IP50
Ortam sıcaklığı -20...+50 °C
Relative humidity 0...95%
Onaylar CE, UL listeli

Çalışma voltajı 12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 125 mA
Çalışma voltajı U_s ≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_s ≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı ≤ 100 mA
Tipik yanıt süresi < 1 msn
Elektriksel bağlantı Konektörlü kablo, M12 × 1

Işık tipi yeşil
 sarı
 kırmızı
Dimmable hayır
Beeper sound Sürekli ton
Volume 92 dB

**LED gösterge
kule ışığı
TL50BLGYR6PQPMA-91210**

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	