


**LED gösterge
Modüler sinyal ışığı
Renk segmenti
SG-TL70-W**




- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP65 (monte)
- Monokrom: Beyaz
- Kalıcı ve yanıp sönme fonksiyonu arasında değiştirilebilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.




Her kombinasyonda kullanabilen mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir.



Tip kodu	SG-TL70-W
İdent no.	3092215
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	TL70
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 420 mA
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
İşık tipi	beyaz
Color temperature	5000K
Luminous flux lumen	125 lm
Dimmable	hayır

LED gösterge
Modüler sinyal ışığı
Renk segmenti
SG-TL70-W**Function accessories**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
B-TL70-5	3092223	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 5 telli, 2 m, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-8	3092224	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 8 telli, 2 m, 6 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q5	3092226	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 5 telli, M12 x 1, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q8	3092227	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 8 telli, M12 x 1, 6 segment bağlantısı mümkündür	