


## LED gösterge Modüler sinyal ışığı Ses segmenti SG-TL70-A




- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP65 (monte)
- Çağrı cihazı, her yönde
- DIP anahtarıyla yapılandırma
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN

### İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.




Her kombinasyonda kullanabilen mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir.



<b>Tip kodu</b>	SG-TL70-A
İdent no.	3092221
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dişli silindirik
Konektör ataması	TL70
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 30 mA
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
<b>Dimmable</b>	hayır
Beeper sound	Tuşla ayarlanabilir
Volume	92 dB

**LED gösterge  
Modüler sinyal ışığı  
Ses segmenti  
SG-TL70-A****Function accessories**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
B-TL70-5	3092223	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 5 telli, 2 m, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-8	3092224	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 8 telli, 2 m, 6 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q5	3092226	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 5 telli, M12 x 1, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q8	3092227	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 8 telli, M12 x 1, 6 segment bağlantısı mümkündür	