



**çalışma ışığı**  
**lineer ışık**  
**WLS28-2XWR-570SQ**




- Işık huzmesi: 570 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67 / IP69K
- Renk 1: Gün ışığı beyazı (%100 ışık yoğunluğu)
- Renk 2: Kırmızı (%100 ışık yoğunluğu)
- İki renkli lineer ışık
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

**Kablo Bağlantı Şeması**



**İşlevsel prensip**

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 4.700 ile 5.300 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 475 veya 1900 lümen olur. Bazı çalışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya değişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ikinci renge geçirilebilir. Bu ek renk, %100, 50 veya 33 ışık yoğunluğuyla seçilebilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.



<b>Tip kodu</b>	WLS28-2XWR-570SQ
İdent no.	3092724
<b>Purpose</b>	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	608 x 28 x 20.9mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL
<b>Çalışma voltajı</b>	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
<b>Işık tipi</b>	beyaz/kırmızı
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60°
Dimmable	İki kademeli

