



LED lineer ışık Metal gövdede WLS28-2CWR-1130SQ



- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 1130 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67 / IP69K
- Renk 1: Gün ışığı beyazı (%100 ışık yoğunluğu)
- Renk 2: Kırmızı (%100 ışık yoğunluğu)
- İki renkli lineer ışık
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması





İşlevsel prensip

Enerji tasarruflı LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 4.700 ile 5.300 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 475 veya 1900 lümen olur. Bazı çalışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya değişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ikinci renge geçirilebilir. Bu ek renk, %100, 50 veya 33 ışık yoğunluğuyla seçilebilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

Tip	WLS28-2CWR-1130SQ
Tanıt. no.	3092734
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	beyaz/kırmızı
Luminous flux lumen	2600 lm
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Evet
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 100 %, 1900 lm
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 100 %, 800 lm
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 3040 mA
Input power	36.48 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Evet
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP65 IP67 IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzeneç, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	