


LED sinyal ışığı kule ışığı TL50BLZGGGRR

Tip	TL50BLZGGGRR
Tanit. no.	3093435
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil yeşil yeşil kırmızı kırmızı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 52 lm
Renk 2 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 52 lm
Renk 3 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 52 lm
Renk 4 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 24 lm
Renk 5 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 24 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	85...264VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 70 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	55 mA
Giriş tipi	AC
Tipik yanıt süresi	< 500 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik, TL50BLZ
Boyutlar	Ø 50 x 237mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	6
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli



- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP67
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Renkler: Yeşil (COL 1)/Yeşil (COL 2)/Yeşil (COL 3)/Kırmızı (COL 4) /Kırmızı (COL 5)
- Çalışma gerilimi: 85...264 VAC

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL50 uyarı ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Farklı renkteki dört LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Üç farklı aydınlatma fonksiyonu (sabit, dönen, yanıp sönen) arasından tercih yapabilirsiniz. Tip kodunda aydınlatma fonksiyonu renkten sonra gösterilir (sayı yoksa: sabit; 1: dönen; 2: yanıp sönen). Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu, uyarı ışığında düzenlendikleriyle aynı sırada, alttan üste doğru 5 rengi, mavi

(B), yeřil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyazı (W) gösterir. Örnek: TL50GYRQ.