


Aksesuarlar


Hareket anahtarı

WLS28-2MQ



- İç hat anahtarı
- M12 erkek, 4 telli
- M12 dişi, düz, 4 telli
- WLS28-2 ve WLS28-2 çift renkli versiyonlara uyar
- IP50 kategorisindeki dayanıklı metal gövde
- Maks. 30 VDC ve 4 A için

Kablo Bağlantı Şeması



Tip kodu	WLS28-2MQ
İdent no.	3094424
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	79.5 x 28 x 35.9mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 4000 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Dimmable	hayır

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 140 veya 2600 lümen olur. Bazı çalışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapatılır.