


LTF12UC2LDQP

Fotoelektrik Sensör – Lazer Tarama Sistemi




Teknik Veriler

Tip	LTF12UC2LDQP
Tanıt. no.	3094854
Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	Çalışma süresi
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	660 nm
Lazer sınıfı	▲ 2
Optik çözünürlük	3 mm
Tekrarlanabilirlik	1.5 mm
Mesafe	50...12000 mm
Ortam ışığından etkilenmeme	40000 lüks
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 85 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Çıkış 2	Analog çıkış
Type of analog output	0...10 V
Gerilim çıkışı	0...10 V
Anahtarlama frekansı	≤ 250 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 2 s
Hazırlık gecikmesi	≤ 2000 msn
Tipik yanıt süresi	< 1.5 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, LTF

Özellikler

- 2 satırlı 8 bölümlü görünüm
- Kablo, PVC, 150 mm, M12 x 1 erkek konektör, 5 pimli
- Mesafe: 0,05...12 m
- Lazer sınıfı 2, kırmızı, 660 nm, IEC 60825-1:2007 uyarınca
- Çözünürlük: 0,3...3 mm
- Çalışma voltajı: 12...30 VDC
- PNP/NPN kontak çıkış, anahtarlabilir
- Analog çıkış: 0...10 V

Kablo bağlantı şeması




İşlevsel prensip

LTF lazer sensörleri, 12 m'ye kadar bir kadar mesafede bir nesneyle olan mesafeyi ölçer. Ayarlar, gövde üzerindeki düğmeler yoluyla yapılır. Entegre ekran, menü navigasyonuna yardımcı olur ve ölçülen mesafeyi görüntüleme işlevi görür. Kontak çıkışı yeniden programlanabilir ve analog çıkış, tipe bağlı olarak akım veya gerilim çıktısı şeklinde düzenlenir. Entegre konektör, montajını kolaylaştıracak şekilde 90° derece döndürülebilir. Transmitter LED'i, menü veya gri kablo (tel 5) yoluyla kapatılabilir. Aynı kablo, senkronizasyon modunda iki cihazı çalıştırmak için kullanılabilir ve bu da karşılıklı etkiyi engeller. Ölçüm hassasiyeti kazanç eğrisinden elde edilebilir.

Teknik Veriler

Boyutlar	77 x 26 x 56 mm
Gövde malzemesi	Metal, Kalıp döküm çinko alaşımı, Siyah
Lens	plastik, Polikarbonat
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-30...+65 °C
Relative humidity	90 %
IP Derecesi	IP67
Özel özellikler	süzdürme/erteleme
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	IEC 60947-5-2 uyarınca
Darbe testi	IEC 60947-5-2 uyarınca
Onaylar	CE

Aşırı kazanç eğrisi




Aksesuarlar

SMBLTFU

3094757


LTF serilerinin sensörleri için paslanmaz çelik koruyucu gövde



SMBLTFL

3094756

LTF serilerinin sensörleri için dikdörtgen, paslanmaz çelik montaj braketi



Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

RKC4.5T-2/TEL

Tanıt. no.

6625016


Bağlantı kablosu, dışı M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com





WKC4.5T-2/TEL

6625028

Bağlantı kablosu, dışı M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com



Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 5 telli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 5 telli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com