



LED sinyal ışığı Kompakt sinyal ışığı TL50CGYB



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo, 2 m
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Mavi (COL 3)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 135 mA ile çalışma gerilimi 12...30 VDC veya 21...27 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

TL50C kompakt sinyal ışığı, TL50 Uyarı Işığı ve daha kısa bir tasarımdaki TL50 yüksek parlaklık modellerinin bir karışımıdır ve tüm sistem içinde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu, uyarı ışığında düzenlendikleriyle aynı sırada, alttan üste doğru 5 rengi, mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyazı (W) gösterir. Örnek: TL50GYRQ, aşağıdan yukarı doğru yeşil, sarı ve kırmızı renklerini gösterir

Tip	TL50CGYB
Tanıt. no.	3096377
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil sarı mavi
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 27 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 6 lm
Renk 3 özellikleri	Mavi, Sürekli açık, 4.5 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 135 mA
Çalışma gerilimi U _s	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	135 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)22
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, TL50C
Boyutlar	Ø 50 x 116.8mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	