


LCF06LEVMP

Görüntü sistemleri – C montaj Mercekler



Özellikler

- Odaklı ve mercek kilitli
- VE Akıllı Kamera için
- Odak uzaklığı 6 mm
- Minimum çalışma mesafesi: 77 mm
- Minimum görüntü alanı: 55 × 41 mm
- Format: 1/1,8"

Teknik Veriler

Tip	LCF06LEVMP
Tanit. no.	3097345
Resolution	1600 x 1200 Piksel
Lens formatı	1 1 8
Minimum açılma boyutu	1,6 Megapiksel
Brennweite	6 mm
Özel özellikler	Ayarlanabilir delik Ayarlanabilir odak Kapanan delik Sabit odak

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTPR032-27	3084797	Polarizasyon filtresi, LCFxxLEVMP mercekler için uygun 27 mm çap
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLT1850-27	3097532	Bant geçirici filtresi rengi kızılötesi, LCFxxLEVMP mercekler için uygun 27 mm çap
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR660-27	3097531	Bant geçirici filtresi rengi koyu kırmızı, LCFxxLEVMP mercekler için uygun 27 mm çap
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR635-27	3097530	Bant geçirici filtresi rengi kırmızı, LCFxxLEVMP mercekler için uygun 27 mm çap
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTG525-27	3097529	Bant geçirici filtresi rengi yeşil, LCFxxLEVMP mercekler için uygun 27 mm çap