


LED gösterge

Modüler sinyal ışığı

Renk segmenti

SG-TL70-RGB14




- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP65 (monte)
- RGB LED'ler
- Sürekli yanma ve yanıp sönmeye işlevi arasında geçiş yapılabilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanılabilecek mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modüle ilgili port seçilir.



Tip kodu	SG-TL70-RGB14
İdent no.	3803732
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	TL70
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 420 mA
Tipik yanıt süresi	< 50 msn
Işık tipi	RGB
Dalga boyu	625 nm
Luminous flux lumen	40 lm
Dimmable	hayır

LED gösterge
Modüler sinyal ışığı
Renk segmenti
SG-TL70-RGB14

Function accessories

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
B-TL70-5	3092223	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 5 telli, 2 m, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-8	3092224	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 8 telli, 2 m, 6 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q5	3092226	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 5 telli, M12 x 1, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q8	3092227	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 8 telli, M12 x 1, 6 segment bağlantısı mümkündür	