

SI-RFA-DM2

Makine Güvenliği – IO-Link tanılama modülü

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Teknik Veriler

Tip	SI-RFA-DM2
Tanıt. no.	3806413
İşlev	IO-Link tanılama modülü
Çalışma voltajı	19.2...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 50 mA
Yük akımı yok	≤ 15 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
İletişim protokolü	IO-Link
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Çerçeve tipi	Type_2_2
Maximum cable length	20 m
SIDI GSDML'ye dahildir	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	121.1 x 22.8 x 107 mm
Gövde malzemesi	Cam fiberler ile güçlendirilmiş poliamit, Siyah
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo
Ortam sıcaklığı	0...+60 °C
Saklama sıcaklığı	0...+60 °C
IP Derecesi	IP67
Özel özellikler	IO-Link

Özellikler

- ISD işlevine sahip güvenlik anahtarları için tanılama modülü
- 1 x tanılama girişi
- Kapsamlı tanılama bilgilerinin sağlanması
- IO-Link veya USB arayüzü üzerinden tanılama bilgilerinin alınması

Teknik Veriler

Testler/onaylar