

Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı	-40...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP67 IP69
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Testler/onaylar	
Onaylar	ECOLAB
Onaylar	CE cULus

sahiptir ve parlak nesnelerin neden olduğu bozulumlara karşı daha duyarlıdır. Q76 ürün serisi, standart şekillerde olmayan nesnelerin kenarlarının güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlayan ekstra geniş bir ışık hüzmesi ile karakterize edilmiştir. Çeşitli hassasiyet ayarları, malzeme taşıma alanında çalışmayı kolaylaştırır.

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com