


SSA-EB1PLYR-0DECQ8R

Makine Güvenliği – E-durdurma anahtarı Aydınlatılmış



Teknik Veriler

Tip	SSA-EB1PLYR-0DECQ8R
Tanıt. no.	3809267
İşlev	E-durdurma düğmesi, aydınlatmalı
Işık tipi	sarı Yanıp sönen kırmızı
İletişim protokolü	ISD
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Tasarım	Silindir, dişli
Boyutlar	Ø 80 x 119.8 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Cascadable	evet
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-25...+55 °C
Relative humidity	45...85 %
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE, cULus

Özellikler

- Koruma sınıfı IP65
- Aktifleştirilmemiş aydınlatma: sabit sarı
- Aktif aydınlatma: yanıp sönen kırmızı
- 2 güvenlik çıkışı (NK, potansiyelsiz)
- M12 x 1 erkek, 5 pimli

İşlevsel prensip

Bu elektromekanik E-durdurma anahtarları, geleneksel anahtarların fonksiyonlarını EZ-LIGHT'ları ile birleştirir. Renk, anahtarlama durumuna göre değişir. Yerel olarak arızalardan çıkmak istenilen zamanda mümkündür ve bir mandal, istenmeyen çıkışlara karşı korur. Cihaz, yuvarlak veya dikdörtgen sürüm halinde mevcuttur. Her iki tip de IP65 kategorisindedir. Işık içermeyen geleneksel tipler ve ayrıca Siemens veya AB/ROCKWELL'den güvenlik veri yoluna bağlantıya yönelik tipler mevcuttur.

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com