


# SSA-EB1PLYR-0DED1Q8R

## Makine Güvenliği – E-durdurma anahtarı Aydınlatılmış



### Teknik Veriler

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Tip                    | SSA-EB1PLYR-0DED1Q8R                               |
| Tanıt. no.             | 3809270                                            |
| İşlev                  | E-durdurma düğmesi, aydınlatmalı                   |
| Işık tipi              | sarı<br>Yanıp sönen kırmızı                        |
| İletişim protokolü     | ISD                                                |
| Çıkış işlevi           | 2 x NK kontak, Potansiyelsiz                       |
| Tasarım                | Dikdörtgen                                         |
| Boyutlar               | 80.3 x 80.8 mm                                     |
| Gövde malzemesi        | Plastik, PC                                        |
| Cascadable             | evet                                               |
| Elektriksel bağlantı   | Konektörler, M12 x 1                               |
| Ortam sıcaklığı        | -25...+55 °C                                       |
| Relative humidity      | 45...85 %                                          |
| IP Derecesi            | IP65                                               |
| <b>Testler/onaylar</b> |                                                    |
| Titreşim direnci       | 10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration |
| Darbe direnci          | 15 g (11 ms)                                       |
| Onaylar                | CE, cULus                                          |

### Özellikler

- Aktifleştirilmemiş aydınlatma: sabit sarı
- Aktif aydınlatma: yanıp sönen kırmızı
- 2 güvenlik çıkışı (NK, potansiyelsiz)
- M12 x 1 erkek, 5 pimli

### İşlevsel prensip

Bu elektromekanik E-durdurma anahtarları, geleneksel anahtarların fonksiyonlarını EZ-LIGHT'ları ile birleştirir. Renk, anahtarlama durumuna göre değişir. Yerel olarak arızalardan çıkmak istenilen zamanda mümkündür ve bir mandal, istenmeyen çıkışlara karşı korur. Cihaz, yuvarlak veya dikdörtgen sürüm halinde mevcuttur. Her iki tip de IP65 kategorisindedir. Işık içermeyen geleneksel tipler ve ayrıca Siemens veya AB/ROCKWELL'den güvenlik veri yoluna bağlantıya yönelik tipler mevcuttur.

## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip           | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | WKC4.5T-2/TEL | 6625028    | Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|               | RKC4.5T-2/TEL | 6625016    | Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>   |