

SSA-ISD-TCA

Makine Güvenliđi – T adaptör

ISD kademelendirme için

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Teknik Veriler

Tip	SSA-ISD-TCA
Tanıt. no.	3809537
Çalışma voltajı	19.2...27.6 VDC
No-load current	≥ 60 mA
Yük akımı yok	≤ 75 mA
İletişim protokolü	ISD
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Nominal yalıtım gerilimi	75 V
İmpuls direnç gerilimi	0.5 kV
Tipik yanıt süresi	< 40 msn
Boyutlar	45 x 45 x 17 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PVC, Siyah
Cascadable	evet
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12, 30 m
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-25...+55 °C
Relative humidity	85...45 %
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Category acc. to DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 yıl
Kodlama seviyesi/kurcalama koruması	Düşük

Özellikler

- ISD kademelendirme için T adaptör
- Mevcut ISD kademesindeki uyumsuz ISD cihazını bağlar
- Giriş: iki NK kontaklı standart güvenlik anahtarı
- Kademeli bir ağda 32 adede kadar cihaz
- 1 x tanılama girişi
- Kapsamlı tanılama bilgilerinin sağlanması
- Giriş sinyali ve ISD durumu için LED ekranlar