


SI-LS83E-Q5A

Makine Güvenliği – Mekanik güvenlik anahtarı



Teknik Veriler

Tip	SI-LS83E-Q5A
Tanıt. no.	3810873
İşlev	Mekanik güvenlik anahtarı
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Contact rating	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Nominal yalıtım gerilimi	250 V
Geleneksel ısıt akım	10 A
İmpuls direnç gerilimi	2.5 kV
Koruma sınıfı	II
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme
Anahtarlama hızı	30 /dk
Mekanik ömür	1 * 10 ⁶ Anahtarlama döngüleri
B10d değeri	2 * 10 ⁶ Anahtarlama döngüleri
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-30...+80 °C
IP Derecesi	IP65
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Category acc. to DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Kodlama seviyesi/kurcalama koruması	Düşük

Özellikler

- Sınır anahtarı
- IEC 60947-5-1'i karşılar
- Kilitleme yok
- 2 güvenlik çıkışı, NC kontak
- Pim ataması, SSA-ISD-TCA ile uyumludur
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)