


RSSD-4414-1M

Endüstriyel Ethernet Kablosu – Bağlantı kablosu



Teknik Veriler


Tip	RSSD-4414-1M
Tanıt. no.	6441400
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, D kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, UL 94, Siyah
Connector body	plastik, TPU, UL 94, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, GD-Zn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.4 ... 0.6 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet, 4414
Kablo çapı	Ø 4.8 mm ±0.30
Cable length	1 m
Cable jacket	PUR, Yeşil
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	4 x 0.15 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.102 mm
Kablo damarı renkleri	WHOG, WHBU, BU, OG
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	42 V
Test voltajı	700 V

Özellikler



- Ethernet kablosu: 4 pimli, AWG 26
- ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A uyarınca CAT 5E
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: yeşil
- Koruma: alüminyum katmanlı polyester film, bakır örgü
- Kılıf çapı: 4,8 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- UV dirençli
- IEC 60811-2-1 ve DIN VDE 0282 bölüm 10 uyarınca yağa karşı dayanıklı
- Silikon, PVC ve LABS içermez
- IEC 60754-2 uyarınca halojen içermez
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Onay: cULus
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Ucu açık
- M12 erkek konektör, düz, D kodlu
- Kablo uzunluğu: 1,0 m

Kablo Kesit Alanı

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	CMBSD8241-0/PG9	6604239	Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 × 1, açılı, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 6,0 mm'den 8 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,75 mm ² 'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, metal gövde, metal somun, korunabilir, D kodlu, Ethernet için
	FW-ERSSM0426-FD-P-0408	100033307	Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 × 1, düz, 4 pimli, korunabilir, D kodlu, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,75 mm ² 'ye çekirdek kesit alanı/terminal kapasitesi, metal gövde, metal kaplin somunu; - PROFINET CAT5 (100 Mb/sn)
	FW-EWSSM0426-FD-P-0408	100033310	Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 × 1, açılı, 4 pimli, korunabilir, D kodlu, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,75 mm ² 'ye çekirdek kesit alanı/terminal kapasitesi, metal gövde, metal kaplin somunu; - PROFINET CAT5 (100 Mb/sn)
	FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8	6604219	Kablo montaj dişi konektör, M12 x 1, düz, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 5,0 mm'den 8 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,75 mm ² 'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, metal gövde, metal somun, korunabilir, D kodlu, Ethernet için
	FW-EWKSM0426-FD-P-0408	100033308	Sahada montajı yapılabilir dişi konektör, M12 × 1, açılı, 4 pimli, korunabilir, D kodlu, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,75 mm ² 'ye çekirdek kesit alanı/terminal kapasitesi, metal gövde, metal kaplin somunu; - PROFINET CAT5 (100 Mbit/sn)
	FW-ERKSM0426-FD-P-0408	100033304	Sahada montajı yapılabilir dişi konektör, M12 × 1, düz, 4 pimli, korunabilir, D kodlu, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,75 mm ² 'ye çekirdek kesit alanı/terminal kapasitesi, metal gövde, metal kaplin somunu; - PROFINET CAT5 (100 Mbit/sn)
	FW-RRSSP0822-IE-I-0510	100034569	Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, RJ45, düz, 8 pimli, IDC bağlantısı, 5,5 mm'den 10,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,34 mm ² 'ye kablo kesit alanı/terminal kapasitesi, metal gövde; CAT6A (IEEE 802.3an uyarınca 10 Gigabit Ethernet)
	FW-RWSSP0822-IE-I-0510	100034570	Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, RJ45, açılı, 8 pimli, IDC bağlantısı, 5,5 mm'den 10,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm ² 'den 0,34 mm ² 'ye kablo kesit alanı/terminal kapasitesi, metal gövde; CAT6A (IEEE 802.3an uyarınca 10 Gigabit Ethernet)