

# RSMV-48TR-EX



## – Bus termination resistor

### Özellikler

- Tip: 7/8 inç erkek konektör
- Paslanmaz çelik kaplin somunu, düz, 4 pimli
- PROFIBUS-PA uygulamalarında kullanım için
- Sıcaklık aralığı: -40°C...+70°C
- Koruma sınıfı: IP67
- IEC TS 60079-27 uyarınca FISCO uyumlu

### Temel Kablo Bağlantı Şeması

Kablo Bağlantı Şeması



### Teknik Veriler

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tip                                   | RSMV-48TR-EX                       |
| Tanit. no.                            | 6602370                            |
| Konektör A                            | Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz |
| Pim sayısı                            | 4                                  |
| Kontaklar                             | Pirinç,CuZn,Altın kaplama          |
| Contact carriers                      | plastik, PUR, Siyah                |
| Connector body                        | plastik, PUR, Mavi                 |
| Kaplin somunu/vidası                  | 1.4404                             |
| Koruma tipi                           | IP67, (birbirine vidalanmış)       |
| Ağ protokolü                          | PROFIBUS-PA                        |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b> |                                    |
| Hareket halinde                       | -40...+70 °C                       |
| Onaylar                               | ATEX                               |