

Teknik Veriler

Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
DC direnci (döngü)	59.3 Ω/km
Nom. Empedans	126 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	39 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \emptyset$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+75 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
LABS free	yes
UV dirençli	evet
Onaylar	UL CSA