


RSV-49TR-EX

Veri yolu sonlandırma direnci




Özellikler

- Tasarım: 7/8 inç erkek konektör
- Paslanmaz çelik kaplin somunu, düz, 4 pimli
- FOUNDATION fieldbus uygulamalarında kullanım için
- Sıcaklık aralığı: -40°C ... +70°C
- Koruma sınıfı: IP67
- IEC TS 60079-27 uyarınca FISCO uyumlu

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Kablo Bağlantı Şeması



Teknik Veriler

Tip	RSV-49TR-EX
Tanıt. no.	6602709
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PUR, Siyah
Connector body	plastik, PUR, Mavi
Kaplin somunu/vidası	1.4404
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	FOUNDATION fieldbus
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+70 °C
Onaylar	ATEX