


FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10

Sahada montajı yapılabilir konektör

Erkek M23 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
Tanıt. no.	6604093
Konektör A	Erkek, M23 × 1, Düz
Pim sayısı	12
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	pirinç, CuZn, nickel-plated
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25...1 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V
Akım	8 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+70 °C

Özellikler



- Metal gövde
- Koruma sınıfı IP65
- Sıkıştırma kontaklarıyla (kontaklar teslimata dahildir)
- 12-pin
- PG9 screw-in thread
- Cable feedthrough 6.0...8.0 mm

Kontak ataması

