


RKEV-CC

Arka kapak M12

Özellikler

- M12 × 1 arka kapak, paslanmaz çelik
- Dişi konektör
- Yağa karşı dayanıklı
- IEC 60529/ EN 60529 ve NEMA 1, 3, 4, 6P uyarınca IP67
- Tespit zinciriyle, yaklaşık 150 mm



Teknik Veriler

Tip	RKEV-CC
Tanı. no.	6604175
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Hareket halinde	-40...+70 °C