


CMBSD8141-0/PG9

Sahada montajı yapılabilir konektör
Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler


Tip	CMBSD8141-0/PG9
Tanıt. no.	6604282
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, D kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	Ethernet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁹ Ω
İletim direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler



- Ethernet uygulamalarında kullanım için
- İris yayı bağlantısı üzerinden koruma
- D kodlama
- Metal gövde
- Screw-clamp terminal
- 4-pin
- PG9 screw-in thread
- Cable feedthrough 6.0...8.0 mm

Kontak ataması



Teknik Veriler

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.