

CABLE 455-30M


PROFIBUS Cable – PVC Cable Jacket

Özellikler



- PROFIBUS kablosu: AWG 22/1
- Kılıf malzemesi: PVC, renk: mor
- Kılıf çapı: 8,5 mm
- UL onayı
- Ucu açık
- Açık uç
- Kablo uzunluğu: 30 m

Kablo Kesit Alanı



Teknik Veriler

Tip	CABLE 455-30M
Tanıt. no.	6604284
Pim sayısı	2
Kablo	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP, 455
Kablo çapı	Ø 8.5 mm ±0.15
Cable length	30 m
Cable jacket	PVC, Mor
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alanı	2 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	GN, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
DC direnci (döngü)	50 Ω/km
Nom. Empedans	150 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	29.53 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 15 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır

Teknik Veriler

UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	hayır
Alev geciktirici	evet
Onaylar	UL CSA