

Cable-PDP-52-100M


Güç kaynağı kablosu/PUR – makaralı kablo

Özellikler



- Güç kablosu: 5 x 1,5 mm²
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: gri
- Kılıf çapı: 8,5 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Yağa dayanıklı ve alev geciktirici
- Halojen içermez
- Kablo uzunluğu: 100 m

Kablo Kesit Alanı



Teknik Veriler

Tip	Cable-PDP-52-100M
Tanıt. no.	6604716
Kablo çapı	Ø 8.5 mm +0.30
Cable length	100 m
Cable jacket	PUR, Gri
Koruma	hayır
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	5 x 1.5 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	40 x 0.15 mm
Çekirdek kesit alan	1.5 mm ²
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	240 V
Test voltajı	2000 V
Akım	5.3 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	0...+90 °C
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	evet
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	evet