

CABLE 572-500M


CAN (DeviceNet, CANopen) için veri yolu kablosu – PVC Cable Jacket, Thin

Özellikler



- Kılıf malzemesi: PVC
- Güç çifti: AWG 2/22
- Veri çifti: AWG 2/22
- Kılıf rengi: gri
- UL onayı
- Ucu açık
- Açık uç
- Kablo uzunluğu: 500 m

Kablo Kesit Alanı



Teknik Veriler

Tip	CABLE 572-500M
Tanıt. no.	6604900
Kablo	
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen, 572
Kondüktör sayısı	4
Kablo çapı	Ø 7.2 mm
Cable length	500 m
Cable jacket	PVC, Gri
Koruma	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE (Veri), PVC (Güç)
Data cable cores	
Çekirdek kesit alan	2 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Power cable cores	
Çekirdek kesit alan	2x 0.34 mm ²
Litz wire arrangement	19 x0.15 mm
Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V
Akım	4 A
DC direnci (döngü)	59.3 Ω/km
Nom. Empedans	126 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	39 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø

Teknik Veriler

Bükölme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 15 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+75 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
LABS free	yes
UV dirençli	evet
Onaylar	UL CSA