


VAS22-A-FS5.31/TS3553

A tipi valf konektörü – adaptör valf bağlantısı - M12x1 erkek

Özellikler

- 2 pimli + PE, köprülü
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Koruyucu devre olmadan
- LED'siz
- TS3553: Paslanmaz çelik vidalı valf konektörü M3x28, V4A

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	VAS22-A-FS5.31/TS3553
Tanıt. no.	6606688
Konektör A	Adaptör, Tip A, M12 x 1 konektörlü
Pim sayısı	2+PE, PE köprülü
Kontaklar	Metal, CuSn, Gümüş kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah/Yarı saydam
Koruyucu bileşen	koruyucu devre olmadan
Seal	plastik, TPU
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, (monte)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Mounting screw	Pirinç, CuZn, nickel-plated

Devre şeması

