


FKV48-0.3M/14.5/C1117

PROFIBUS-PA priz – Flange




Özellikler




- Type: M12 female
- 1/2" 14 NPT screw-in thread
- Stainless steel receptacle housing
- 4-pin, braid length 0.3 m
- For use in PROFIBUS-PA applications

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama



PROFIBUS-PA bağlantısı



Teknik Veriler

Tip	FKV48-0.3M/14.5/C1117
Tanit. no.	6611025
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Flange housing	Stainless Steel, 1.4401 (AISI 316)
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread	1/2 inç-14 NPT
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-PA
Cable length	0.3 m, (tolerance: +50 mm)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.8 mm ²
Kablo damarı renkleri	BU, BN, GY, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-40...+105 °C
Hareket halinde	-40...+105 °C