


PROFIBUS-PA

IP67 bağlantı kutusu, 4 kanallı

JBBS-48-T415/3G



4 kanallı bağlantı kutusu JBBS-48-T415/3G, PROFIBUS-PA sistemleri için tasarlanmıştır.


Gövde, toz boya ile kaplı alüminyumdan yapılmıştır ve IP67 derecelidir.

Bağlantı kutusu, veri yolu için etkinleştirilebilir bir sonlandırma direnci ile donatılmıştır. Bu anahtar kart üzerindeki gövdeye entegredir.

Gövdedeki yoğunlaşma bir hava deliği ile önlenir.

Koruma ve gövde, panoda bulunan ikinci bir anahtar yoluyla doğrudan bağlanabilir.


Not: Sistemde yeterli eşpotansiyel bağ olduğu temin edilmelidir. Cihaz gövdenin M5 x 1'lik topraklama civatası ile eşpotansiyel bağa bağlanmıştır.



- PVC kablo rakorları M20 x 1,5 ile duvara montaj için bağlantı kutusu
- Entegre sonlandırma direnci (etkinleştirilebilir)
- Kablo koruyucu: Gövde potansiyeline anahtarla seçilebilen kapasitif veya doğrudan bağlantı
- Kabloya tümleşik isteğe bağlı koruyucu kondüktör için yalıtımlı destek terminali
- Toz boya ile kaplı kalıp döküm alüminyum gövde
- Basınç dengeleme elemanı yoğunlaşmaya karşı korur
- M5 x 1 civatası ile gövde potansiyelinin bağlanması
- IEC 60079-11 uyarınca giriş ve FISCO uyumlu

Tip	JBBS-48-T415/3G
Tanıt. no.	6611420
Fieldbus standardı	IEC 61158-2
Çalışma gerilimi	9...32 VDC
Ex approval acc. to conformity certificate	TURCK Ex-13016H X
Device designation	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
Device designation	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	FISCO / Entity field device
Elektrik bağlantısı	Kablo rakoru
İÇ bölüm	1 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)
DIŞ bölüm	1 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)
Düşme hattı	4 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)
Terminal ara kesiti	0,2...2,5 mm ² (AWG: 24...14)
Topraklama civatası	M5 x 1
IP Derecesi	IP67
MTTF	705 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Gövde malzemesi	Toz kaplama kalıp döküm alüminyum
Muhafaza rengi	Siyah/sarı
Boyutlar	64 x 150 x 45mm
Bağlantı modu	duvar bağlantısı

Dimensions



Terminal assignment



- 1 = n.c.
- 2 = Shield
- 3 = +
- 4 = -