


TB-4M12-4-5/TXL

Passive Actuator/Sensor Box, M12 x 1 – With Homerun Cable, 4-port



Özellikler



- Gövde malzemesi: Naylon
- Gövde rengi: siyah
- Koruma sınıfı IP67
- RoHS uyumlu
- CE uyumlu
- I/O port (number of pins): 3-pin + PE

Teknik Veriler


Tip	TB-4M12-4-5/TXL
Tanıt. no.	6611905
Distributed I/O	4, with integral homerun cable
Housing	Plastic, PA, Black
G/Ç bağlantı noktası	M12 x 1
Pim sayısı	3+PE
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Grup terminali	kablo
Kablo çapı	Ø 6.73 mm
Cable length	5 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Core cross-section	4 x 0.82 mm ²
Cable conductor cross-section	3x 0.82 mm ²
Kablo damarı renkleri	WH, GN, YE, GY
Kablo damarı renkleri	BN, BU, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	Sinyal kontağı başına 2 A, toplam akım 9 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ

Kontak ataması

G/Ç konektörü




Devre şeması



Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \varnothing$
Ambient temperature range (stationary)	-40 °C...+85 °C



Wiring

Port/Pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4
M23 flange	1	2	3	4
Cable	WH	GN	YE	GY

Power C1-C4	24 V	0 V	PE
M23 flange	11	9 + 10	12
Cable	BN	BU	GYNE

Teslimat kapsamı

Cihaz	Miktar	Açıklama
Bağlantı kutuları	1	Pasif aktüatör/sensör bağlantı kutusu
VS-M12-BK	2	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
KS9/20	5	Etiketler

Aksesuarlar

Tanımlama No.	Atama	Açıklama
6900197	CK12-0	Sahada montajı yapılabilir dişi M23, 12 pimli, düz
6931889	CS12-0	Sahada montajı yapılabilir erkek M23, 12 pimli, düz
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Aktüatör/sensör kablosu, M12 dişiden M12 erkeğe, düz, 5 pimli, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
8015002	KS9/20	Etiketler

* Diğer uzunluklar iste#e ba## olarak mevcuttur