

Wiring

Port/Pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
M23 flange	7	15	4	5	8	16	14	3
Cable	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Power C1-C4	24 V	0 V	PE
M23 flange	19	6	12
Cable	BN	BU	GNYE

Teslimat kapsamı

Cihaz	Miktar	Açıklama
Bağlantı kutuları	1	Pasif aktüatör/sensör bağlantı kutusu
VS-M12-BK	2	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
KS9/20	5	Etiketler

Aksesuarlar

Tanımlama No.	Atama	Açıklama
6900196	CK19-0	Sahada montajı yapılabilir dişi M23, 19 pimli, düz
6930225	CS19-0	Sahada montajı yapılabilir erkek M23, 19 pimli, düz
6931765	CKM19-19-5/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, düz, 19 pimli, 5 m*
6931766	CKM19-19-10/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, düz, 19 pimli, 10 m*
6931890	CKWM19-19-5/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, açılı, 19 pimli, 5 m*
6931891	CKWM19-19-10/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, açılı, 19 pimli, 10 m*
6931767	CSM-CKM19-19-5/S101	Uzatma kablosu, M23 erkekten M23 dişiye, düz, 19 pimli, 5 m *
6931768	CSM-CKM19-19-10/S101	Uzatma kablosu, M23 erkekten M23 dişiye, düz, 19 pimli, 10 m *
6931892	CSM-CKWM19-19-5/S101	Uzatma kablosu, M23 düz erkekten M23 açılı dişiye, 19 pimli, 5 m *
6931893	CSM-CKWM19-19-10/S101	Uzatma kablosu, M23 düz erkekten M23 açılı dişiye, 19 pimli, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Aktüatör/sensör kablosu, M12 dişiden M12 erkeğe, düz, 5 pimli, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
8015002	KS9/20	Etiketler

* Diğer uzunluklar iste#e ba## olarak mevcuttur