


TB-6M12-4-CS12H

Passive actuator/sensor junction box, M12 x 1 – 6-port, with male M23 for incoming line



Özellikler



- Gövde malzemesi: Nylon
- Gövde rengi: siyah
- Koruma sınıfı IP67
- RoHS uyumlu
- CE uyumlu
- I/O port (number of pins): 3-pin + PE

Teknik Veriler


Tip	TB-6M12-4-CS12H
Tanit. no.	6611960
Distributed I/O	6, with male end M23 x 1
Housing	Plastic, PA, Black
G/Ç bağlantı noktası	M12 x 1
Pim sayısı	3+PE
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Grup terminali	M23
Konektör B	erkek flanş konektörü, M23 x 1
Pim sayısı	12
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	PBT, Siyah
Seal	plastik, NBR
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	Sinyal kontağı başına 2 A, toplam akım 9 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-40 °C...+85 °C

Kontakt ataması


G/Ç konektörü




M23 x 1 Erkek Priz



Devre şeması





Wiring

Port/Pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
M23 flange	1	2	3	4	5	6
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD

Power C1-C6	24 V	0 V	PE
M23 flange	11	9 + 10	12
Cable	BN	BU	GNYE

Teslimat kapsamı

Cihaz	Miktar	Açıklama
Bağlantı kutuları	1	Pasif aktüatör/sensör bağlantı kutusu
VS-M12-BK	2	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
KS9/20	7	Etiketler

Aksesuarlar

Tanımlama No.	Atama	Açıklama
6900197	CK12-0	Sahada montajı yapılabilir dişi M23, 12 pimli, düz
6931889	CS12-0	Sahada montajı yapılabilir erkek M23, 12 pimli, düz
6931780	CKCM12-11-5/S90	Bağlantı kablosu, M23 dişi, düz, 12 pimli, 5 m*
6931781	CKCM12-11-10/S90	Bağlantı kablosu, M23 dişi, düz, 12 pimli, 10 m*
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Bağlantı kablosu, M23 dişi, açılı, 12 pimli, 5 m*
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Bağlantı kablosu, M23 dişi, açılı, 12 pimli, 10 m*
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Uzatma kablosu, M23 erkekten M23 dişiye, düz, 12 pimli, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Uzatma kablosu, M23 erkekten M23 dişiye, düz, 12 pimli, 10 m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Uzatma kablosu, M23 düz erkekten M23 açılı dişiye, 12 pimli, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Uzatma kablosu, M23 düz erkekten M23 açılı dişiye, 12 pimli, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Aktüatör/sensör kablosu, M12 dişiden M12 erkeğe, düz, 5 pimli, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
8015002	KS9/20	Etiketler

* Di#er uzunluklar iste#e ba## olarak mevcuttur