


# TB-8M12-5P3-CS19H

## Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1 – 8-port, with M23 Connector for Supply Cable



### Teknik Veriler

Tip	TB-8M12-5P3-CS19H
Tanit. no.	6611967
Distributed I/O	8, with male end M23 x 1
Housing	Plastic, PA, Black
Display operating voltage	LED, yeşil
Display switching state	LED, sarı
Switching function	PNP
G/Ç bağlantı noktası	M12 x 1
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Grup terminali	M23
Konektör B	erkek flanş konektörü, M23 × 1
Pim sayısı	19
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	PBT, Siyah
Seal	plastik, NBR
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	Sinyal kontağı başına 2 A, toplam akım 9 A
Insulation resistance	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
İlerletme direnci	≤ 5 mΩ

### Özellikler




- Gövde malzemesi: Naylor
- Gövde rengi: siyah
- Koruma sınıfı IP67
- RoHS uyumlu
- CE uyumlu
- LED (PNP circuit)
- I/O port (number of pins): 4-pin + PE

### Kontakt ataması

G/Ç konektörü



### M23 × 1 Erkek Priz





## Teknik Veriler

### Mekanik ve kimyasal özellikler

Ambient temperature range (stationary) -40 °C...+85 °C

## Devre şeması



## Wiring

Port/Pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
M23 flange	7	15	4	5	8	16	14	3
Cable	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/Pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
M23 flange	9	17	13	2	10	11	18	1
Cable	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT

Power C1-C8	24V	0V	PE
M23 flange	19	6	12
Cable	BN	BU	GNYE

## Teslimat kapsamı

Cihaz	Miktar	Açıklama
Bağlantı kutuları	1	Pasif aktüatör/sensör bağlantı kutusu
VS-M12-BK	2	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
KS9/20	9	Etiketler

## Aksesuarlar

Tanımlama No.	Atama	Açıklama
6900196	CK19-0	Sahada montajı yapılabilir dişi M23, 19 pimli, düz
6930225	CS19-0	Sahada montajı yapılabilir erkek M23, 19 pimli, düz
6931765	CKM19-19-5/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, düz, 19 pimli, 5 m*
6931766	CKM19-19-10/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, düz, 19 pimli, 10 m*
6931890	CKWM19-19-5/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, açılı, 19 pimli, 5 m*
6931891	CKWM19-19-10/S101	Bağlantı kablosu, M23 dişi, açılı, 19 pimli, 10 m*
6931767	CSM-CKM19-19-5/S101	Uzatma kablosu, M23 erkekten M23 dişiye, düz, 19 pimli, 5 m *
6931768	CSM-CKM19-19-10/S101	Uzatma kablosu, M23 erkekten M23 dişiye, düz, 19 pimli, 10 m *
6931892	CSM-CKWM19-19-5/S101	Uzatma kablosu, M23 düz erkekten M23 açılı dişiye, 19 pimli, 5 m *
6931893	CSM-CKWM19-19-10/S101	Uzatma kablosu, M23 düz erkekten M23 açılı dişiye, 19 pimli, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Aktüatör/sensör kablosu, M12 dışıdan M12 erkeğe, düz, 5 pimli, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
8015002	KS9/20	Etiketler

\* Di#er uzunluklar iste#e ba## olarak mevcuttur