



RSS4.5T-2/TEL

Aktüatör/sensör kablosu, PVC – bağlantı kablosu



Teknik Veriler


| | |
|---------------------------------|---|
| Tip | RSS4.5T-2/TEL |
| Tanit. no. | 6626367 |
| Konektör A | Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu |
| Pim sayısı | 5 |
| Kontaklar | Pirinç, CuZn, Altın kaplama |
| Contact carriers | plastik, TPU, Siyah |
| Connector body | plastik, TPU, Siyah |
| Kaplin somunu/vidası | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür | > 100 eşleşme döngüleri |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Koruma tipi | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda |
| Kablo | |
| Kablo çapı | Ø 6.1 mm ±0.20 |
| Cable length | 2 m |
| Cable jacket | PVC, Siyah |
| Koruyucu | Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel |
| Kablo damarı yalıtımı | PVC |
| Çekirdek kesit alanı | 5 x 0.34 mm ² |
| Bükülü tel düzenlemesi | 42 x 0.1 mm |
| Kablo damarı renkleri | BN, WH, BU, BK, GY |
| +20°C'de elektriksel özellikler | |
| Nominal gerilim | 60 V |
| Test voltajı | 2000 V |
| Akım | 4 A |
| Yalıtım direnci | > 30.5 MΩ/km |
| İletme direnci | maks. 57 Ω/km |

Özellikler



- Erkek M12, düz, 5 pimli
- Kaplin somunu/vida üzerinde koruyucu
- Kılıf malzemesi: PVC, korumalı
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m


Kablo Kesit Alanı




Kontak ataması

Teknik Veriler

| Mekanik ve kimyasal özellikler | |
|--|---|
| Statik Bükme yarıçapı | $\geq 5 \times \emptyset$ |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \emptyset$ |
| Ambient temperature range (stationary) | $-40 \dots +105 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Hareket halinde | $0 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Onaylar | cULus |



Devre şeması




Aksesuarlar

CMB8151-0

6930145


Kablo montaj dışı konektör, M12 x 1, düz, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 6,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,75 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, metal gövde, metal somun, korunabilir



CMB8251-0

6930215

Kablo montaj dışı konektör, M12 x 1, açılı, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 6,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,75 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, metal gövde, metal somun, korunabilir



TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW14) için tork anahtarı


BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici



Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip | Tanıt. no. | |
|---|-----------------------|------------|--|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 x 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |