


# VBRS4.4-2RKC4T-0.3/0.3/TXL

2 yönlü ayırıcı – Kablolu Y ayırıcı, erkek konektör M12 × 1 -  
2 × dişi konektör M12 × 1



## Teknik Veriler




|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                         | VBRS4.4-2RKC4T-0.3/0.3/TXL                                        |
| Tanıt. no.                  | 6628110                                                           |
| Ürün açıklaması             | Şekil farklılık gösterebilir.                                     |
| Distributed I/O             | Y ayırıcı, 2 -port                                                |
| Konektör A                  | Erkek konektör, M12 × 1, Düz                                      |
| Pim sayısı                  | 4                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/vidası        | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                       |
| Tightening torque (range)   | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma tipi                 | IP67, yalnızca vidalı durumda                                     |
| Konektör B                  | 2 x dişi, M12 × 1, düz                                            |
| Pim sayısı                  | 3                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | Plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/tespit vidası | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                       |
| Seal                        | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Sıkma torku                 | 0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)    |

## Özellikler




- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici (UL 1581, IEC 60332-2-2 uyarınca FT2)
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençlidir
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67
- 4/3-pin
- Kablo uzunluğu: 0,3/0,3 m

## Kontak ataması



## Teknik Veriler

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mekanik ömür                           | > 100 kontak dayanımı                       |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                           |
| Koruma sınıfı                          | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda |
| Kablo çapı                             | Ø 4.3 mm ±0.20                              |
| Cable length                           | 0.3 m, 0.3 m                                |
| Cable jacket                           | PUR, Siyah                                  |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PP                                          |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                    |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                                 |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, BK                                  |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                             |
| Nominal gerilim                        | 250 V                                       |
| Test voltajı                           | 2000 V                                      |
| Akım                                   | 4 A                                         |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                                |
| İletme direnci                         | maks. 57.5 Ω/km                             |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                             |
| Maks. kopma mukavemeti (statik)        | ≤ 50 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Maks. kopma mukavemeti (dinamik)       | ≤ 20 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                                    |
| Bükme döngüleri                        | ≥ 5 million                                 |
| Kabul edilebilir hızlanma              | maks. 5 m/s <sup>2</sup>                    |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay   | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> de)                 |
| Kabul edilebilir travers hızı          | 3.3 m/s                                     |
| Burulma gerilimi                       | ± 180 °/m                                   |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -50...+80 °C                                |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -25...+80 °C                                |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)        | -25...+60 °C                                |



## Aksesuarlar

### TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

### BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici

