



# WKC4.221T-2/TEB

## Aktüatör ve Sensör Kablosu / PVC – bağlantı kablosu



### Teknik Veriler


Tip	WKC4.221T-2/TEB
Tanit. no.	6628427
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	2
Kontaktlar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 4.4 mm ±0.20
Cable length	2 m
Cable jacket	PVC, Mavi
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	2 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Bükülü tel düzenlemesi	64 x 0.1 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BU
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Nominal gerilim	250 V
Test voltajı	2000 V
Akım	4 A
Yalıtım direnci	> 30.5 MΩ/km
İletme direnci	maks. 57 Ω/km
Nom. Kapasitans	0.89 pF/m

### Özellikler




- Female M12, angled, 2-pin
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: mavi
- Alev geciktirici
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

### Kablo Kesit Alanı




### Kontakt ataması



## Teknik Veriler


Nom. Endüktans	1.25 mH/km
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \varnothing$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-5...+80 °C
Onaylar	cULus

## Devre şeması




## Aksesuarlar

<b>TORQUE-WRENCH-SET-AS</b>	<b>6936170</b>	<b>BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL</b>	<b>6936206</b>
Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı		TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici	



## Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 x 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça