


CKWM19-11-5/TXL

Çoklu pasif bağlantı kutusu için besleme kablosu, TPU – Bağlantı Kablosu



Özellikler




- M23 dişi konektör, açılı, 19 pimli (11 atanmış)
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- FT1'e göre alev geciktirici
- Halojen, silikon ve PVC içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

Teknik Veriler

Tip	CKWM19-11-5/TXL
Tanıt. no.	6631134
Konektör A	Dişi, M23 x 1, Dik açılı
Pim sayısı	19
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Gri
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 7.6 mm ±0.30
Cable length	5 m
Cable jacket	TPU, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	8 x 0.32 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.23 mm
Çekirdek kesit alan	3x 0.82 mm ²
Litz wire arrangement	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, GNYE, BNGN, WH, YE, BN
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	150 V
Akım	2 A

Kontak ataması



İşlevsel prensip

Nominal akım 9 A (6, 12, 19 pimleri)
Nominal akım 2 A (diğer pimler)

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \emptyset$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C