


AD-FSM4.211-FSM4.211

Adaptörler



Teknik Veriler


Tip	AD-FSM4.211-FSM4.211
Tanıt. no.	6631954
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.6 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.6 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP67, (Birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A

Özellikler




- M12 erkek – M12 erkek
- Pim 2, 2 ile ve pim 4, 4 ile bağlı
- Pim 1 ve pim 3 atanmadı
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+80 °C
-------------------------	--------------