


VB2-FSM4.4-2FKM4.4

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz Y ayırıcı, erkek konektör — 2 × dişi konektör





Özellikler



- M12 erkek konektör, 4 pimli
- 2 × M12 dişi konektör, 4 pimli
- Paralel kablolu
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	VB2-FSM4.4-2FKM4.4
Tanıt. no.	6632239
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Erkek, M12 × 1
Pim sayısı	4
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Konektör B	2 x dişi, M12 × 1
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+90 °C

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik
ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8
(SW9) için tork anahtarı, M12 (SW
14) için tork anahtarı